



Holzfeuchtigkeitsmesser AQUA-PICCOLO

Bequeme Einknopfbedienung
Automatisches Batteriewechselsignal
Internationale 9-Volt-Transistorbatterie
Nadelelektrode mit Schutzabdeckung
Maße: 120 x 68 x 34 mm, Gewicht: 220 g



Technische Einzelheiten

Nicht viel größer als eine Packung Zigaretten ist das handliche Meßgerät und darum auch bequem einzu-stecken.

Fest am Meßgerät angebracht sind die Nadel-Einsteck-Elektroden. Die Nadeln werden zur Sicherheit durch eine Schutzkappe verdeckt, die sich automatisch zurück-schiebt, wenn die Nadeln in das Meßgut eingedrückt werden.

Das Meßgerät mit der Elektrode ist in ein stabiles Novodur-Gehäuse eingebaut. Der einzige Bedienungsknopf ist so angeordnet, daß er mit jeder Hand betätigt werden kann.

Bedienungs-anleitung

Die Meßelektrode ist oben am Meßgerät fest angebracht. Die Elektroden-Meßnadeln sind zur Sicherheit versenkt eingebaut und treten erst beim Andrücken der Elektrode auf das Meßgut heraus. Bei an-gesetzter Elektrode die Meßtaste drücken und die Feuchtigkeitsprozentage direkt an der Meßskala ablesen. Messung beenden durch Loslassen der Meßtaste.

Wenn bei gedrückter Meßtaste der rote Punkt links unter der Meßskala aufleuchtet, muß die Batterie erneuert werden.

